

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.450

자물쇠 도어 및 측면 도어

상태: 2026년 1월 기준 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8801.450 - 자물쇠 도어 및 측면 도어 TS, TS IT, VX SE용

예를 들어 대피로 규정을 준수하기 위해 폭 800mm 도어 대신 폭 400mm의 도어 2개를 사용해야 하는 경우

특징

주문 번호	TS 8801.450
제품 설명	대피로 규정을 준수하기 위해 폭 800mm 도어 대신 400mm 폭의 도어 2개를 사용하는 경우.
재료	강판
표면 처리	전착도장, 외부는 분체 코팅
색상	RAL 7035
제공 범위	관형 도어 프레임을 포함한 도어 2개 경첩 잠금장치 부품
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
적합한:	인클로저 유형: TS TS IT VX SE 폭: = 800 mm 높이: = 2,000 mm
포장 단위	1 개
순 중량	33.8 kg
총 무게	40 kg
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC000747

특징

ECLASS 8.0

27182204

제품 설명

TS Lockable and adjacent door, for TS, TS IT, SE, for WH:
800x2000 mm