Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8806.580 열반 시스템 TS 8

상태: 2025. 11. 25 (원천: rittal.com/kr-ko)



TS 8806.580 - 열반 시스템 TS 8 IP 66/NEMA 4

열반 시스템 TS 8: 보호 등급 IP 66, NEMA 4, 금속판 코팅 처리됨

특징

주문 번호	TS 8806.580
재료	인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
	루프: 강판, 1.5mm
	도어: 강판, 2.0mm
	후면 패널: 강판, 1.5mm
	베이스: 강판, 1.5mm
	장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저 프레임, 도어, 루프, 바닥, 후면 패널: 전착도장, 분체 코팅, 텍스처
	도장
	장착 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저 프레임
	도어
	우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
	루프 플레이트
	베이스, 폐쇄형
	후면 패널
	장착 플레이트
	운반용 아이볼트 4개
	잠금장치: 3mm 이중 걸림
	TS 천공 레일 18 x 38mm 2개
	인클로저 깊이에 맞게 서포트 스트립 2개 조립
	측면 패널용 액세서리 키트, IP 66로 업그레이드하기 위한 용도

© Rittal 2025 2

특징

치수	폭: 800 mm
	높이: 2,000 mm
	깊이: 600 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	699 mm x 1,896 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
보호 등급 NEMA	NEMA 1
	NEMA 4
	NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1
	Type 4
	유형 12
IK 코드	IK09
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	123.975
총 무게	131.4
EAN	4028177597686
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

승인

승인	Bureau Veritas
	C-UL
	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025

승인

인증서	표면 처리	
설명	제조사 인증	
	적합성 인증	
	적합성 인증 UK	

© Rittal 2025 4