

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.580

열반 시스템 TS 8

상태: 2026. 1. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8806.580 - 열반 시스템 TS 8 IP 66/NEMA 4

열반 시스템 TS 8: 보호 등급 IP 66, NEMA 4, 금속판 코팅 처리됨

특징

주문 번호	TS 8806.580
재료	인클로저 프레임: 강판, 1.5mm 루프: 강판, 1.5mm 도어: 강판, 2.0mm 후면 패널: 강판, 1.5mm 베이스: 강판, 1.5mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저 프레임, 도어, 루프, 바닥, 후면 패널: 전착도장, 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저 프레임 도어 우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능 루프 플레이트 베이스, 폐쇄형 후면 패널 장착 플레이트 운반용 아이볼트 4개 잠금장치: 3mm 이중 걸림 TS 천공 레일 18 x 38mm 2개 인클로저 깊이에 맞게 서포트 스트립 2개 조립 측면 패널용 액세서리 키트, IP 66로 업그레이드하기 위한 용도

특징

치수	폭: 800 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 600 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	699 mm x 1,896 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
보호 등급 NEMA	NEMA 1 NEMA 4 NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 4 유형 12
IK 코드	IK09
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	123.975
총 무게	131.4
EAN	4028177597686
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

승인

승인	Bureau Veritas C-UL UL + C-UL (listed)
----	--

승인

인증서

표면 처리

설명

제조사 인증

적합성 인증

적합성 인증 UK