

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.750

열반 시스템 TS 8

상태: 2026. 4. 5 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.750 - 열반 시스템 TS 8 EMC 인클로저

TS 8 시리즈의 대형 인클로저는 표준 버전으로도 넓은 주파수 범위에 대한 차폐 성능이 뛰어남. 강화된 EMC 요구사항을 충족시키기 위해 리탈에서는 RF 감쇠 효과가 높은 버전의 TS 8 인클로저를 제공.

특징

| | |
|-------|--|
| 주문 번호 | TS 8806.750 |
| 제품 설명 | TS 8 시리즈의 대형 인클로저는 표준 버전으로도 넓은 주파수 범위에 대한 적절한 차폐 성능을 보여 줍니다. 강화된 EMC 요구사항을 충족시키기 위해 리탈은 HK 감쇠 효과가 높은 VDE 인증 버전의 TS 8 인클로저를 제공합니다. |
| 제품 변경 | 강판의 알루미늄 아연 코팅이 아연-마그네슘 코팅으로 변경되었습니다. 이점으로는 성형 품질 개선, 부식 안정성 최적화 및 균일한 외관 등이 있습니다. |
| 재료 | 인클로저 프레임: 아연-마그네슘 코팅 강판, 1.5mm 루프: 아연-마그네슘 코팅 강판, 1.5mm 도어: 아연-마그네슘 코팅 강판, 2.0mm 후면 패널: 아연-마그네슘 코팅 강판, 1.5mm 글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm |
| 표면 처리 | 인클로저 프레임: 코팅 처리하지 않음 도어, 후면 패널 및 루프: 외부 도장 처리 및 내부 도장 처리하지 않음 글랜드 플레이트: 아연도금 장착 플레이트: 아연도금 |
| 색상 | RAL 7035 |

특징

| | |
|--------------------------|---|
| 제공 범위 | 인클로저 프레임 도어 개수 우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능 후면 패널 루프 플레이트 글랜드 플레이트 장착 플레이트 운반용 아이볼트 4개 잠금장치: 3mm 이중 걸림 TS 천공 레일 18 x 38mm 2개 인클로저 깊이에 맞게 서포트 스트립 2개 조립 |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 |
| UL 50E에 준한 유형 등급 | 유형 1 |
| 치수 | 폭: 800 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 600 mm |
| 참고 사항 | 열반 결합된 인클로저의 경우 EMC 열반 실링 필요 |
| 기본 재료 | 강판 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 121.8 kg |
| 총 무게 | 126.8 kg |
| 관세 번호 | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 제품 설명 | TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front |

승인

| | |
|----|------------------------------|
| 승인 | DNV-GL UL + C-UL (listed) |
|----|------------------------------|

| | |
|----|-------------------------------|
| 설명 | 제조사 인증 적합성 인증 적합성 인증 UK |
|----|-------------------------------|