

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.790

열반 시스템 TS 8

상태: 2025. 12. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.790 - 열반 시스템 TS 8 모니터링 도어와 후면 도어 포 함

알루미늄 모니터링 도어와 단판 안전 유리가 있는 TS 8 열반 인클로저.

특징

주문 번호	TS 8806.790
재료	인클로저 프레임: 강판, 1.5mm 루프: 강판, 1.5mm 3mm 단판 안전 유리가 있는 알루미늄 모니터링 도어 후면 도어: 강판, 2.0mm 글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 루프 및 후면 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 글랜드 플레이트: 아연도금 도어: 분체 코팅
색상	RAL 7035
제공 범위	인클로저 프레임 루프 플레이트 글랜드 플레이트 전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩 후면 도어, 130° 경첩 전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E 인클로저 깊이에 맞게 서포트 스트립 2개 조립
치수	폭: 800 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 600 mm

특징

EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP IP 55

기본 재료 알루미늄

포장 단위 1 개

순 중량 89

총 무게 94

EAN 4028177698345

ECLASS 8.0 27180101

승인

승인 Bureau Veritas
UL
UL + C-UL (listed)