

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8808.750

열반 시스템 TS 8

상태: 2026. 6. 25 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8808.750 - 열반 시스템 TS 8 EMC 인클로저

TS 8 시리즈의 대형 인클로저는 표준 버전으로도 넓은 주파수 범위에 대한 차폐 성능이 뛰어남. 강화된 EMC 요구사항을 충족시키기 위해 리탈에서는 RF 감쇠 효과가 높은 버전의 TS 8 인클로저를 제공.

특징

주문 번호	TS 8808.750
제품 설명	TS 8 시리즈의 대형 인클로저는 표준 버전으로도 넓은 주파수 범위에 대한 적절한 차폐 성능을 보여 줍니다. 강화된 EMC 요구사항을 충족시키기 위해 리탈은 HK 감쇠 효과가 높은 VDE 인증 버전의 TS 8 인클로저를 제공합니다.
제품 변경	강판의 알루미늄 아연 코팅이 아연 마그네슘 코팅으로 변경되었습니다. 이점으로는 성형 품질 개선, 부식 안정성 최적화 및 균일한 외관 등이 있습니다.
재료	인클로저 프레임: 아연-마그네슘 코팅 강판, 1.5mm 루프: 아연-마그네슘 코팅 강판, 1.5mm 도어: 아연-마그네슘 코팅 강판, 2.0mm 후면 패널: 아연-마그네슘 코팅 강판, 1.5mm 글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저 프레임: 코팅 처리하지 않음 도어, 후면 패널 및 루프: 외부 도장 처리 및 내부 도장 처리하지 않음 글랜드 플레이트: 아연도금 장착 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035

특징

제공 범위	인클로저 프레임 도어 개수 우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능 후면 패널 루프 플레이트 글랜드 플레이트 장착 플레이트 운반용 아이볼트 4개 잠금장치: 3mm 이중 걸림 TS 천공 레일 18 x 38mm 2개 인클로저 깊이에 맞게 서포트 스트립 2개 조립
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1
치수	폭: 800 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 800 mm
참고 사항	열반 결합된 인클로저의 경우 EMC 열반 실링 필요
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	130.15 kg
총 무게	137 kg
관세 번호	94032080
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front

승인

승인

DNV
UL + C-UL (listed)

설명

제조사 인증
적합성 인증
적합성 인증 UK