Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8840.130 열반 인클로저 시스템 VX25

상태: 2025. 10. 24 (원천: rittal.com/kr-ko)



VX 8840.130 - 열반 인클로저 시스템 VX25 모니터링 도어가 있는 기본 인클로저

모니터링 도어가 있는 VX 기본 인클로저로 산업용: 전면에 모니터링 도어, 후면 도어, 루프 플레이트, 분할 형 글랜드 플레이트가 있는 인클로저 프레임. 효율적인 인클로저 내부 설치에 적합.







특징

주문 번호	VX 8840.130
재료	인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
	루프: 강판, 1.5mm
	모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm
	후면 도어: 강판, 2.0mm
	글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장
	도머, 루프 및 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상	RAL 7035

© Rittal 2025

특징

제공 범위	인클로저 프레임
	전면 알루미늄 모니터링 도어(180°)
	후면 강판 도어(130°)
	전면 및 후면 잠금장치: 3mm 이중 걸림
	루프 플레이트
	글랜드 플레이트
치수	폭: 600 mm
	높이: 2,000 mm
	깊이: 800 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1
	유형 12
IK 코드	IK08
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	73.2
총 무게	75.4
PCF/VE(크래들-게이트)	185.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된
	PCF 값(크래들-게이트)
EAN	4028177951396
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

승인

승인	UL + C-UL (listed)
인증서	표면 처리 보호 등급
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK

© Rittal 2025 4