

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



TS 8900.050

아이슬레이터 도어 커버(미국 버전), TS  
용

상태: 2026. 6. 12 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8900.050 - 아이솔레이터 도어 커버(미국 버전), TS용

TS 분리 스위치 후드(미국 버전), 미국 규정에 부합, 메인 스위치 작동 레버와 함께 사용하는 경우에만 해당



## 특징

주문 번호	TS 8900.050
제품 설명	마스터 스위치용 액추에이터 레버와 함께 사용되는 경우에 한하여, USA 규정에 따른 인클로저 및 열반 인클로저 조합의 안전 잠금장치용 메인 도어 잠금장치 포함: 알렌 브래들리 1494 F-M1/P1/S1 및 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, 콤팩트 회로 차단기용 Siemens 액추에이터 Max-Flex 드라이브의 SENTRON 시리즈(ED, FD, LD, JD. Siemens 회로 차단기 3VL는 해당 안 됨) US 주문 번호: FHOH, General Electric TDA 타입 1 과 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.

## 특징

장점	<p>작동 메커니즘, 연동 도어 잠금 장치, 푸시 로드와 결합하여 UL 508 A의 요구사항을 충족.</p> <p>100mm 폭으로 콤팩트하게 제작</p> <p>측면 패널 대신 조립이 가능하기 때문에 이 후드가 있는 모든 1 도어형 표준 TS 8 인클로저를 분리 스위치 인클로저로 구성할 수 있습니다. 인클로저의 전체 설치면이 그대로 유지됩니다.</p> <p>인클로저의 좌측 또는 우측 설치 선택 가능.</p> <p>통합형 TS 장착 플레이트 중간재와 함께 사용하면 메인 인클로저 장착면의 폭이 약 100mm 정도 증가할 수 있음.</p>
재료	강판
표면 처리	분체 코팅
색상	RAL 7035
제공 범위	메인 도어 잠금장치, 커버 플레이트 및 조립 부품 포함.
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 12
치수	폭: 100 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 500 mm
포장 단위	1 개
순 중량	22.2 kg
총 무게	24.7 kg
관세 번호	73269098
ECLASS 8.0	27180101

## 승인

# 승인

---

승인

UL + C-UL (listed)