

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8951.020

아이솔레이터 도어 커버

상태: 2026. 5. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8951.020 - 아이솔레이터 도어 커버 VX용

UL 규정에 따른 인클로저 및 인클로저 조합의 안전 잠금장치용 메인 도어 잠금장치 포함. Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens사의 메인 스위치용 조작 레버(핸들)와 관련하여 테스트를 마칩.

특징

| | |
|-------|---|
| 주문 번호 | VX 8951.020 |
| 제품 설명 | UL 규정에 따른 인클로저 및 인클로저 조합의 안전 잠금장치용 메인 도어 잠금장치 포함. Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens사의 메인 스위치용 조작 레버(핸들)와 관련하여 테스트를 마칩. |
| 장점 | UL 508 A 요구사항 충족 작동 메커니즘, 인접 도어 잠금장치, 푸시 로드와 결합하여 열반 조합에도 사용 가능 인클로저의 좌측 또는 우측 설치 선택 가능. 이 커버가 있는 모든 1 도어형 열반 인클로저를 아이솔레이터 도어 인클로저로 구성할 수 있음. 인클로저의 전체 설치면은 그대로 유지. 통합형 장착 플레이트 중간재와 함께 사용하면 메인 인클로저의 장착면이 최대 14% 증가할 수 있음 다양한 높이에서 장착하기 위한 전면의 작동 레버용 컷아웃 2개 |

특징

| | |
|-------|--|
| 사용 영역 | <p>Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 및 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA 유형 1과 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA, 유형 4x용 Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA, 유형 12용 Siemens: 보덴 케이블 일체형 세트가 있는 조작장치 3VA9137-0CK12(3VA51 ~ 125A용), 플라스틱 핸들, NEMA 1, 12, 3R, 검정색=OFF, 빨간색=ON 3VA9137-0CK72, 3VA51 ~ 125A용, 에폭시 코팅 스틸 핸들, NEMA 1, 12, 3R, 검은색=OFF, 빨간색=ON 3VA9277-0CK12(3VA52/62 ~ 250A용), 플라스틱 핸들, NEMA 1, 12, 3R, 검정색=OFF, 빨간색=ON 3VA9277-0CK72(3VA52/62 ~ 250A용), 에폭시 코팅 스틸 핸들, NEMA 1, 12, 3R, 검정색=OFF, 빨간색=ON 3VA9477-0CK12(3VA53/54/63/64 ~ 600A용), 플라스틱 핸들, NEMA 1, 12, 3R, 검정색=OFF, 빨간색=ON 3VA9477-0CK72(3VA53/54/63/64 ~ 600A용), 에폭시 코팅 스틸 핸들, NEMA 1, 12, 3R, 검정색=OFF, 빨간색=ON 지멘스(Siemens): 가변 깊이(Depth-variable) 작동 메커니즘 - 전체 키트 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84</p> |
| 재료 | 강판, 1.5mm |
| 표면 처리 | 분체 코팅 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 메인 도어 잠금장치, 커버 플레이트 및 조립 부품 포함. |
| 치수 | <p>폭: 103 mm 높이: 1,800 mm 깊이: 400 mm</p> |
| 참고 사항 | 관형 도어 프레임이 있는 1도어형 인클로저에만 커버를 조립할 수 있음. |

특징

| | |
|--------------------------|--|
| UL 50E에 준한 유형 등급 | 유형 1 유형 12 |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 55(VX 시리즈 인클로저와 결합 시) |
| Protection category NEMA | NEMA 12(VX 시리즈 인클로저와 결합 시) |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 14.2 kg |
| 총 무게 | 15.9 kg |
| 관세 번호 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 제품 설명 | VX 아이솔레이터 도어 커버, 폭/높이/깊이: 125x1800x400mm |

승인

| | |
|----|--------------------|
| 승인 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|
