


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8952.030

## 아이솔레이터 도어 커버

상태: 2026. 1. 8 (원천: [rittal.com/kr-ko](#))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8952.030 - 아이솔레이터 도어 커버 VX용

UL 규정에 따른 인클로저 및 인클로저 조합의 안전 잠금장치용 메인 도어 잠금장치 포함. Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens사의 메인 스위치용 조작 레버(핸들)와 관련하여 테스트를 마침.

## 특징

주문 번호	VX 8952.030
제품 설명	UL 규정에 따른 인클로저 및 인클로저 조합의 안전 잠금장치용 메인 도어 잠금장치 포함. Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens사의 메인 스위치용 조작 레버(핸들)와 관련하여 테스트를 마침.
장점	<p>UL 508 A 요구사항 충족</p> <p>작동 메커니즘, 인접 도어 잠금장치, 푸시 로드와 결합하여 열반 조합에도 사용 가능</p> <p>인클로저의 좌측 또는 우측 설치 선택 가능. 이 커버가 있는 모든 1 도어형 열반 인클로저를 아이솔레이터 도어 인클로저로 구성할 수 있음. 인클로저의 전체 설치면은 그대로 유지.</p> <p>통합형 장착 플레이트 중간재와 함께 사용하면 메인 인클로저의 장착면이 최대 14% 증가할 수 있음</p> <p>다양한 높이에서 장착하기 위한 전면의 작동 레버용 컷아웃 2개</p>

# 특징

사용 영역	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 및 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA 유형 1과 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA, 유형 4x용 Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA, 유형 12용 Siemens: 보덴 케이블 일체형 세트가 있는 조작장치 3VA9137-0CK12(3VA51 ~ 125A용), 플라스틱 핸들, NEMA 1, 12, 3R, 검정색=OFF, 빨간색=ON 3VA9137-0CK72, 3VA51 ~ 125A용, 에폭시 코팅 스틸 핸들, NEMA 1, 12, 3R, 검은색=OFF, 빨간색=ON 3VA9277-0CK12(3VA52/62 ~ 250A용), 플라스틱 핸들, NEMA 1, 12, 3R, 검정색=OFF, 빨간색=ON 3VA9277-0CK72(3VA52/62 ~ 250A용), 에폭시 코팅 스틸 핸들, NEMA 1, 12, 3R, 검정색=OFF, 빨간색=ON 3VA9477-0CK12(3VA53/54/63/64 ~ 600A용), 플라스틱 핸들, NEMA 1, 12, 3R, 검정색=OFF, 빨간색=ON 3VA9477-0CK72(3VA53/54/63/64 ~ 600A용), 에폭시 코팅 스틸 핸들, NEMA 1, 12, 3R, 검정색=OFF, 빨간색=ON 지멘스(Siemens): 가변 깊이(Depth-variable) 작동 메커니즘 - 전체 키트 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
제공 범위	메인 도어 잠금장치, 커버 플레이트 및 조립 부품 포함.
치수	폭: 103 mm 높이: 1,800 mm 깊이: 500 mm
참고 사항	관형 도어 프레임이 있는 1도어형 인클로저에만 커버를 조립할 수 있음.
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 유형 12

## 특징

EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55(VX 시리즈 인클로저와 결합 시)
Protection category NEMA	NEMA 12(VX 시리즈 인클로저와 결합 시)
포장 단위	1 개
순 중량	15
총 무게	17
관세 번호	94039910
EAN	4028177944725
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## 승인

승인	UL + C-UL (listed)
----	--------------------