

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



GA 9110.210

알루미늄 주물 인클로저 GA

상태: 2026. 2. 8 (원천: ittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

GA 9110.210 - 알루미늄 주물 인클로저 GA

알루미늄 주물 코팅 인크로저 보호 등급 IP 66



특징

| | |
|--------------------------|--|
| 주문 번호 | GA 9110.210 |
| 재료 | 인클로저: 알루미늄 주물 커버: 알루미늄 주물, 둘레 전체에 CR 스펀지 고무 원형 코드실링 처리 |
| 표면 처리 | 텍스처 도장 |
| 색상 | RAL 7001 |
| 제공 범위 | 커버가 있는 인클로저 커버용 스크루, 유실이 없도록 조립된 상태 서포트 레일 고정용 스크루 도체 연결용 스크루 |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 66 |
| IK 코드 | IK08 |
| 치수 | 폭: 220 mm 높이: 120 mm 깊이: 93 mm |

특징

| | |
|-----------------|---------------|
| 기본 재료 | 알루미늄 주물 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 1.652 |
| 총 무게 | 1.752 |
| 관세 번호 | 84879090 |
| EAN | 4028177145412 |
| E-Number Sweden | E3404588 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

승인

| | |
|----|-----------|
| 설명 | 적합성 인증 |
| | 적합성 인증 UK |
