

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9209.100

EX

상태: 2026. 4. 3 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 9209.100 - EX 플라스틱 AX, 경첩 도어가 있는 빈 인클로저

경첩 장착 도어가 있는 플라스틱 Ex 인클로저



특징

| | |
|-------|--|
| 주문 번호 | AX 9209.100 |
| 버전 | EX |
| 사용 영역 | 2014/34/EU에 의거한 존(zone) 1 및 2 또는 21 및 22 주변 온도 범위: -40 °C ~ +70 °C 명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음 IEC 60 079에 따른 방폭 등급: 높아진 안전성의 방폭(Ex e)을 통한 장치 보호, 인클로저를 통한 장치 보호(Ex tb) |
| 재료 | 인클로저: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터, 표면 저항: $< 10^9 \Omega$ 도어: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터, 표면 저항: $< 10^9 \Omega$ 빙 둘러서 접착된 실리콘 씬 마운팅 플레이트: 강판, 아연도금 |
| 색상 | RAL 9011 |
| 제공 범위 | 인클로저 도어 장착 플레이트 |

특징

| | |
|---------------------------------|---|
| 치수 | 폭: 800 mm 높이: 1,000 mm 깊이: 300 mm |
| 장착 플레이트 치수(폭 x 높이) | 705 mm x 925 mm |
| 장착 플레이트 재료 두께 | 3 mm |
| Certificate IEC EX PTB 10.0011U | 예 |
| Certificate PTB 03 ATEX 1011U | 예 |
| 잠금장치 | 잠금 장치 개수: 3 |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 65 |
| Protection category NEMA | 유형 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 유형 12 |
| IK 코드 | IK09 |
| 작동 온도 범위 | -40 °C...70 °C |
| 작동 온도 | 명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 38.5 kg |
| 총 무게 | 39.5 kg |
| 관세 번호 | 94037000 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |

특징

| | |
|-------|---|
| 제품 설명 | AX Ex enclosure, WHD: 800x1000x300 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door |
|-------|---|

승인

| | |
|----|---|
| 승인 | ATEX ATEX QA IECEX IECEX QAR UR + C-UR (recognized) |
|----|---|

| | |
|----|---------------------------|
| 설명 | Attestation of Conformity |
|----|---------------------------|