

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9209.100

EX

상태: 2026. 5. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 9209.100 - EX 플라스틱 AX, 경첩 도어가 있는 빈 인클로저

경첩 장착 도어가 있는 플라스틱 Ex 인클로저



특징

주문 번호	AX 9209.100
버전	EX
사용 영역	2014/34/EU에 의거한 존(zone) 1 및 2 또는 21 및 22 주변 온도 범위: -40 °C ~ +70 °C 명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음 IEC 60 079에 따른 방폭 등급: 높아진 안전성의 방폭(Ex e)을 통한 장치 보호, 인클로저를 통한 장치 보호(Ex tb)
재료	인클로저: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터, 표면 저항: $< 10^9 \Omega$ 도어: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터, 표면 저항: $< 10^9 \Omega$ 빙 둘러서 접착된 실리콘 씬 마운팅 플레이트: 강판, 아연도금
색상	RAL 9011
제공 범위	인클로저 도어 장착 플레이트

특징

치수	폭: 800 mm 높이: 1,000 mm 깊이: 300 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	705 mm x 925 mm
장착 플레이트 재료 두께	3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	예
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	예
잠금장치	잠금 장치 개수: 3
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 65
Protection category NEMA	유형 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 유형 12
IK 코드	IK09
작동 온도 범위	-40 °C...70 °C
작동 온도	명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음
포장 단위	1 개
순 중량	38.5 kg
총 무게	39.5 kg
관세 번호	94037000
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

특징

제품 설명	AX Ex enclosure, WHD: 800x1000x300 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door
-------	---

승인

승인	ATEX ATEX QA IECEX IECEX QAR UR + C-UR (recognized)
----	---

설명	Attestation of Conformity
----	---------------------------