Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






AX 9209.100 EX

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)



AX 9209.100 - EX 플라스틱 AX, 경첩 도어가 있는 빈 인클로저

경첩 장착 도어가 있는 플라스틱 Ex 인클로저







특징

주문 번호	AX 9209.100
버전	EX
사용 영역	2014/34/EU에 의거한 존(zone) 1 및 2 또는 21 및 22 주변 온도 범위: -40 °C ~ +70 °C 명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음 IEC 60 079에 따른 방폭 등급: 높아진 안전성의 방폭(Ex e)을 통한 장치 보호, 인클로저를 통한 장치 보호(Ex tb)
재료	인클로저: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터, 표면 저항: < 10☒Ω 도어: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터, 표면 저항: < 10☒ Ω 빙 둘러서 접 착된 실리콘 씰 마운팅 플레이트: 강판, 아연도금
색상	RAL 9011
제공 범위	인클로저 도어 장착 플레이트

© Rittal 2025 2

특징

치수	폭: 800 mm
	높이: 1,000 mm
	깊이: 300 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	705 mm x 925 mm
장착 플레이트 재료 두께	3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	예
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	예
잠금장치	잠금 장치 개수: 3
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 65
Protection category NEMA	유형 1
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	유형 12
IK 코드	IK09
작동 온도 범위	-40 °C70 °C
작동 온도	명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음
포장 단위	1 개
순 중량	38.5
총 무게	39.5
관세 번호	94037000
EAN	4028177952133
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

© Rittal 2025 3

승인

승인	ATEX
	ATEX QA
	IECEx
	IECEx QAR
	UR + C-UR (recognized)
 설명	Attestation of Conformity

© Rittal 2025 4