# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9340.260 OM 홀더

상태: 2025. 12. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

INFRASTRUCTURE

## SV 9340.260 - OM 홀더 접점 시스템 없음

외부 전원 공급 장치가 있는 스위치 설치용.

#### 특징

주문 번호	SV 9340.260
제품 설명	외부 전원 공급 장치가 있는 스위치 설치용.
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	섀시: RAL 7035
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
서포트 레일-유형	서포트 프레임, PinBlock
	3극
PinBlock	୍ଦା
치수	폭: 45 mm 높이: 208 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
서포트 프레임(폭(W) x 높이(H))	45 mm x 170 mm
인증	UL
포장 단위	1 개
 순 중량	0.219
총 무게	0.22
	85369095
EAN	4028177504363

© Rittal 2025 2

## 특징

ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

## 승인

승인	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3