

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.270

OM 홀더

상태: 2026. 6. 30 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.270 - OM 홀더 접점 시스템 없음

외부 전원 공급 장치가 있는 스위치 설치용.

특징

주문 번호	SV 9340.270
버전	접점 시스템 없음
제품 설명	외부 전원 공급 장치가 있는 스위치 설치용.
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	새시: RAL 7035
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
서포트 레일-유형	서포트 프레임, TS 55D-V 1개
극수	3극
서포트 프레임-버팀쇠	예
치수	폭: 55 mm 높이: 272 mm
서포트 레일 개수/높이	1 / 10 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
서포트 프레임(폭(W) x 높이(H))	55 mm x 237 mm
인증	UL
포장 단위	1 개
순 중량	0.25 kg
총 무게	0.258 kg

특징

관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
제품 설명	SV OM Support, WH: 55x272 mm, support frame, support rail TS 55D-V, without contact system

승인

승인	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK