

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.270

## OM 홀더

상태: 2026. 1. 17 (원천: [ittal.com/kr-ko](https://www.ittal.com/kr-ko))



# SV 9340.270 - OM 홀더 접점 시스템 없음

외부 전원 공급 장치가 있는 스위치 설치용.

## 특징

주문 번호	SV 9340.270
제품 설명	외부 전원 공급 장치가 있는 스위치 설치용.
재료	폴리아미드 UL 94-V0에 준하는 화재 방지 등급
색상	섀시: RAL 7035
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
서포트 레일-유형	서포트 프레임, TS 55D-V 1개
극수	3극
서포트 프레임-버팀쇠	예
치수	폭: 55 mm 높이: 272 mm
서포트 레일 개수/높이	1 / 10 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
서포트 프레임(폭(W) x 높이(H))	55 mm x 237 mm
인증	UL
포장 단위	1 개
순 중량	0.25
총 무게	0.258
관세 번호	85369095

## 특징

---

EAN 4028177502475

---

ETIM 9 EC001166

---

ECLASS 8.0 27400607

## 승인

---

승인 ABS  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

설명 적합성 인증  
적합성 인증 UK