Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.270 OM 홀더

상태: 2025. 11. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)



SV 9340.270 - OM 홀더 접점 시스템 없음

외부 전원 공급 장치가 있는 스위치 설치용.

특징

주문 번호	SV 9340.270
제품 설명	외부 전원 공급 장치가 있는 스위치 설치용.
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	섀시: RAL 7035
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
서포트 레일-유형	서포트 프레임, TS 55D-V 1개
극수	3극
서포트 프레임-버팀쇠	예
치수	폭: 55 mm 높이: 272 mm
서포트 레일 개수/높이	1 / 10 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
서포트 프레임(폭(W) x 높이(H))	55 mm x 237 mm
포장 단위	1개
순 중량	0.25
총 무게	0.258
관세 번호	85369095
EAN	4028177502475

© Rittal 2025

특징

ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

승인

승인	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3