

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.300

OM 홀더

상태: 2026. 5. 12 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.300 - OM 홀더 접점 시스템 없음

외부 전원 공급 장치가 있는 스위치 설치용.

특징

주문 번호	SV 9340.300
버전	접점 시스템 없음
제품 설명	외부 전원 공급 장치가 있는 스위치 설치용.
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	색상: RAL 7035
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
서포트 레일-유형	서포트 프레임 미포함, TS 45D 2개
극수	3극
치수	폭: 45 mm 높이: 208 mm
서포트 레일 개수/높이	2 / 10 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
인증	UL
포장 단위	1 개
순 중량	0.153 kg
총 무게	0.202 kg
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001166

특징

ECLASS 8.0

27400607

제품 설명

SV OM Support, WH: 45x208 mm, support rails 2xTS 45D, without contact system

승인

승인

ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

설명

적합성 인증
적합성 인증 UK