

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.300

## OM 홀더

상태: 2026. 7. 4 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.300 - OM 홀더 접점 시스템 없음

외부 전원 공급 장치가 있는 스위치 설치용.

## 특징

주문 번호	SV 9340.300
버전	접점 시스템 없음
제품 설명	외부 전원 공급 장치가 있는 스위치 설치용.
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	색상: RAL 7035
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
서포트 레일-유형	서포트 프레임 미포함, TS 45D 2개
극수	3극
치수	폭: 45 mm 높이: 208 mm
서포트 레일 개수/높이	2 / 10 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
인증	UL
포장 단위	1 개
순 중량	0.153 kg
총 무게	0.202 kg
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001166

## 특징

---

ECLASS 8.0

27400607

---

제품 설명

SV OM Support, WH: 45x208 mm, support rails 2xTS 45D, without contact system

## 승인

---

승인

ABS

DNV

Lloyds Register

UL + C-UL (listed)

---

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK