

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.340 OM 어댑터

상태: 2026. 6. 28 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.340 - OM 어댑터 연결 케이블 포함



특징

| | |
|------------------|---|
| 주문 번호 | SV 9340.340 |
| 버전 | 연결 케이블 포함 |
| 재료 | 폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 |
| 색상 | 색상: RAL 7035 |
| 연결 케이블(AWG) | AWG 12 |
| 정격 전류최대 | 25 A |
| 정격 작동 전압 | 690V, 3~ |
| 참고 사항 | 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음. |
| 전기 사양 UL(SCCR) | 30kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 60A, JDDZ/7 50kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 35A, JDDZ/7 65kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 30A, JDDZ/7 65kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 30A, JDDZ/7 50kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 27A, NHJH/7 65kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 32A, NHJH/7 |
| 중심 간격이 있는 바 시스템용 | 60 mm |
| 연결 케이블 길이 | 130 mm |

특징

| | |
|-----------------------|---|
| 서포트 레일-유형 | 서포트 프레임, TS 45C 1개 |
| 극수 | 3극 |
| 치수 | 폭: 45 mm 높이: 208 mm |
| 서포트 레일 개수/높이 | 1 / 10 mm |
| 버스바에 적합 | 높이: 5, 10 mm |
| 서포트 프레임(폭(W) x 높이(H)) | 45 mm x 170 mm |
| 인증 | UL |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.27 kg |
| 총 무게 | 0.28 kg |
| 구리 함량(kg/개) | 0.036 |
| 관세 번호 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| 제품 설명 | SV OM adaptor, 25 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 12, WH: 45x208 mm, support frame, support rail TS 45C |

승인

| | |
|----|---|
| 승인 | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|----|---|

승인

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK