

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.390 OM 어댑터

상태: 2026. 6. 10 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.390 - OM 어댑터 연결 케이블 포함



## 특징

|                  |   |
|------------------|---|
| 주문 번호            | SV 9340.390   |
| 버전               | 연결 케이블 포함   |
| 재료               | 폴리아미드<br>UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급  |
| 색상               | 새시: RAL 7035  |
| 연결 케이블(AWG)      | AWG 10  |
| 정격 전류최대          | 32 A  |
| 정격 작동 전압         | 690V, 3~  |
| 참고 사항            | 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.   |
| 전기 사양 UL(SCCR)   | 30kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 60A, JDDZ/7<br>50kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 35A, JDDZ/7<br>65kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 30A, JDDZ/7<br>65kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 30A, JDDZ/7<br>50kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 27A, NHJH/7<br>65kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 32A, NHJH/7 |
| 중심 간격이 있는 바 시스템용 | 60 mm   |
| 연결 케이블 길이        | 130 mm  |

## 특징

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 서포트 레일-유형             | 서포트 프레임, TS 45D 1개, TS 45D-V 1개   |
| 극수                    | 3극  |
| 서포트 프레임-버팀쇠           | 예   |
| 치수                    | 폭: 45 mm<br>높이: 272 mm  |
| 서포트 레일 개수/높이          | 2 / 10 mm   |
| 버스바에 적합               | 높이: 5, 10 mm  |
| 서포트 프레임(폭(W) x 높이(H)) | 45 mm x 237 mm  |
| 인증                    | UL  |
| 포장 단위                 | 1 개   |
| 순 중량                  | 0.3 kg  |
| 총 무게                  | 0.309 kg  |
| 구리 함량(kg/개)           | 0.074   |
| 관세 번호                 | 85369095  |
| ETIM 9                | EC001531  |
| ECLASS 8.0            | 27370304  |
| 제품 설명                 | SV OM adaptor, 32 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 10,<br>WH: 45x272 mm, support frame, support rail TS 45D, TS 45D-V |

## 승인

# 승인

---

|    |   |
|----|---|
| 승인 | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| 설명 | 적합성 인증<br>적합성 인증 UK                                 |

---