

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.460 OM 어댑터

상태: 2026. 5. 12 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.460 - OM 어댑터 연결 케이블 포함



## 특징

주문 번호	SV 9340.460
버전	연결 케이블 포함
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	새시: RAL 7035
연결 케이블(AWG)	AWG 10
정격 전류최대	32 A
정격 작동 전압	690V, 3~
전기 사양 UL(SCCR)	30kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 60A, JDDZ/7 30kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 63A, NHJH/7 65kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 60A, JDDZ/7 65kA - 480V, 수동 모터 컨트롤러 최대 63 A, NLRV/7 65kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 63A, NHJH/7
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
연결 케이블 길이	130 mm
서포트 레일-유형	서포트 프레임, TS 55D 1개
참고 사항	제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.

## 특징

극수	3극
치수	폭: 55 mm 높이: 208 mm
서포트 레일 개수/높이	1 / 10 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
서포트 프레임(폭(W) x 높이(H))	55 mm x 170 mm
인증	UL
포장 단위	1 개
순 중량	0.32 kg
총 무게	0.334 kg
구리 함량(kg/개)	0.074
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
제품 설명	SV OM adaptor, 32 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 10, WH: 55x208 mm, support frame, support rail TS 55D

## 승인

승인	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK