

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.470

OM 어댑터

상태: 2026. 1. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.470 - OM 어댑터 연결 케이블 포함



특징

주문 번호	SV 9340.470
버전	연결 케이블 포함
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	섀시: RAL 7035
연결 케이블(AWG)	AWG 10
정격 전류최대	32 A
정격 작동 전압	690V, 3~
전기 사양 UL(SCCR)	30kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 60A, JDDZ/7 30kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 63A, NHJH/7 65kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 60A, JDDZ/7 65kA - 480V, 수동 모터 컨트롤러 최대 63 A, NLRV/7 65kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 63A, NHJH/7
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
연결 케이블 길이	130 mm
서포트 레일-유형	서포트 프레임, TS 55D 1개, TS 55D-V 1개
참고 사항	제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.

특징

극수	3극
치수	폭: 55 mm 높이: 208 mm
서포트 레일 개수/높이	2 / 10 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
서포트 프레임(폭(W) x 높이(H))	55 mm x 170 mm
인증	UL
포장 단위	1 개
순 중량	0.359
총 무게	0.36
구리 함량(kg/개)	0.074
관세 번호	85369095
EAN	4028177555457
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

승인

승인	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK