## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9340.520 OM 어댑터

상태: 2025. 11. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SV 9340.520 - OM 어댑터 익스텐션 스프링 클램프 포함



#### 특징

주문 번호	SV 9340.520
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	섀시: RAL 7035
정격 전류최대	32 A
정격 작동 전압	690V, 3~
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
서포트 레일-유형	서포트 프레임 미포함, TS 45D 2개
극수	3극
치수	폭: 45 mm 높이: 208 mm
원형 도체의 연결	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
서포트 레일 개수/높이	2 / 10 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
포장 단위	1개
순 중량 	0.238

© Rittal 2025 2

# 특징

총 무게	0.266
구리 함랑(kg/개)	0.027
관세 번호	85369095
EAN	4028177630710
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## 승인

승인	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3