

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.550 OM 어댑터

상태: 2026. 5. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.550 - OM 어댑터 익스텐션 스프링 클램프 포함



특징

주문 번호	SV 9340.550
버전	익스텐션 스프링 클램프 포함
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	새시: RAL 7035
정격 전류최대	32 A
정격 작동 전압	690V, 3~
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
서포트 레일-유형	서포트 프레임, TS 45C 1개, PinBlock
극수	3극
PinBlock	예
치수	폭: 45 mm 높이: 208 mm
원형 도체의 연결	1.5 - 6 mm ²
서포트 레일 개수/높이	1 / 10 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm

특징

서포트 프레임(폭(W) x 높이(H))	45 mm x 170 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.238 kg
총 무게	0.29 kg
구리 함량(kg/개)	0.027
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
제품 설명	SV OM adaptor, 32 A, 690 V, 3-pole, tension spring clamp 1,5-6 mm ² , WH: 45x208 mm, support frame, PinBlock, support rail TS 45C

승인

승인	ABS DNV Lloyds Register
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK