

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.560 OM 어댑터

상태: 2026. 5. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.560 - OM 어댑터 익스텐션 스프링 클램프 포함



특징

주문 번호	SV 9340.560
버전	익스텐션 스프링 클램프 포함
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	새시: RAL 7035
정격 전류최대	32 A
정격 작동 전압	690V, 3~
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
서포트 레일-유형	서포트 프레임, TS 45D 1개, TS 45D-V 1개
극수	3극
서포트 프레임-버팀쇠	예
치수	폭: 45 mm 높이: 272 mm
원형 도체의 연결	1.5 - 6 mm ²
서포트 레일 개수/높이	2 / 10 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm

특징

서포트 프레임(폭(W) x 높이(H))	45 mm x 237 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.28 kg
총 무게	0.293 kg
구리 함량(kg/개)	0.027
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
제품 설명	SV OM adaptor, 32 A, 690 V, 3-pole, tension spring clamp 1,5-6 mm ² , WH: 45x272 mm, support frame, support rail TS 45D, TS 45D-V

승인

승인	ABS DNV Lloyds Register
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK