

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.620

OM 어댑터

상태: 2026. 2. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.620 - OM 어댑터 익스텐션 스프링 클램프 포함



특징

주문 번호	SV 9340.620
재료	폴리아미드 UL 94-V0에 준하는 화재 방지 등급
색상	섀시: RAL 7035
정격 전류최대	65 A
정격 작동 전압	690V, 3~
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
서포트 레일-유형	서포트 프레임 미포함, TS 55E 1개, TS 55D 1개
극수	3극
품목 번호 관련 참고 사항:	IEC 61 439-1에 준한 방열 검사에 따르면 최대 전류 용량 80A까지 가능함
치수	폭: 55 mm 높이: 208 mm
원형 도체의 연결	2.5 - 16 mm ²
서포트 레일 개수/높이	2 / 10 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
포장 단위	1 개

특징

순 중량	0.299
총 무게	0.348
구리 함량(kg/개)	0.059
관세 번호	85369095
EAN	4028177561786
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

승인

승인	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
