

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.740 OM 어댑터

상태: 2026. 7. 3 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.740 - OM 어댑터 연결 케이블 포함



특징

주문 번호	SV 9340.740
버전	연결 케이블 포함
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	색상: RAL 7035
연결 케이블(AWG)	AWG 8
정격 전류최대	40 A
정격 작동 전압	690V, 3~
참고 사항	제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
전기 사양 UL(SCCR)	30kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 60A, JDDZ/7 30kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 63A, NHJH/7 65kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 60A, JDDZ/7 65kA - 480V, 수동 모터 컨트롤러 최대 63 A, NLRV/7 65kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 63A, NHJH/7
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
연결 케이블 길이	130 mm
서포트 레일-유형	서포트 프레임 미포함, TS 55D 2개

특징

극수	3극
치수	폭: 55 mm 높이: 208 mm
서포트 레일 개수/높이	2 / 10 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
인증	UL
포장 단위	1 개
순 중량	0.2 kg
총 무게	0.331 kg
구리 함량(kg/개)	0.088
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
제품 설명	SV OM adaptor, 40 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 8, WH: 55x208 mm, support rail 2xTS 55D

승인

승인	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK