

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



SV 9340.790

OM 어댑터

상태: 2026. 1. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.790 - OM 어댑터 연결 케이블 포함

특징

주문 번호	SV 9340.790
재료	폴리아미드 UL 94-V0에 준하는 화재 방지 등급
색상	섀시: RAL 7035
연결 케이블(AWG)	AWG 10
정격 전류최대	32 A
정격 작동 전압	690V, 3~
전기 사양 UL(SCCR)	30kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 60A, JDDZ/7 50kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 35A, JDDZ/7 65kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 30A, JDDZ/7 65kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 30A, JDDZ/7 50kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 27A, NHJH/7 65kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 32A, NHJH/7
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
연결 케이블 길이	165 mm
서포트 레일-유형	서포트 프레임, TS 45D 1개, TS 45D-V 1개
참고 사항	제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
극수	3극
치수	폭: 45 mm 높이: 208 mm
서포트 레일 개수/높이	2 / 10 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm

특징

서포트 프레임(폭(W) x 높이(H)) 45 mm x 170 mm

인증 UL

포장 단위 1 개

순 중량 0.284

총 무게 0.303

구리 함량(kg/개) 0.077

관세 번호 85369095

EAN 4028177701526

ETIM 9 EC001531

ECLASS 8.0 27370304

승인

승인 ABS
 Lloyds Register of Shipping
 UL + C-UL (listed)

설명 적합성 인증
 적합성 인증 UK