# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9340.790 OM 어댑터

상태: 2025. 11. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)



ICLOSURES >>> POWER DISTRIBU

CLIMATE CONTROL

SOFTWARE & SERV

# SV 9340.790 - OM 어댑터 연결 케이블 포함

#### 특징

| 주문 번호            | SV 9340.790                            |
|------------------|--|
| 재료               | 폴리아미드                                  |
|                  | UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급                |
| 색상               | 섀시: RAL 7035                           |
| 연결 케이블(AWG)      | AWG 10                                 |
| 정격 전류최대          | 32 A                                   |
| 정격 작동 전압         | 690V, 3~                               |
| 전기 사양 UL(SCCR)   | 30kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 60A, JDDZ/7   |
|                  | 50kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 35A, JDDZ/7   |
|                  | 65kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 30A, JDDZ/7    |
|                  | 65kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 30A, JDDZ/7   |
|                  | 50kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 27A, NHJH/7 |
|                  | 65kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 32A, NHJH/7 |
| 중심 간격이 있는 바 시스템용 | 60 mm                                  |
| 연결 케이블 길이        | 165 mm                                 |
| 서포트 레일-유형        | 서포트 프레임, TS 45D 1개, TS 45D-V 1개        |
| 참고 사항            | 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.      |
| 극수               | 3극                                     |
| 치수               | 폭: 45 mm                               |
|                  | 높이: 208 mm                             |
| 서포트 레일 개수/높이     | 2 / 10 mm                              |
| 버스바에 적합          | 높이: 5, 10 mm                           |
|                  |  |

© Rittal 2025

## 특징

| 서포트 프레임(폭(W) x 높이(H)) | 45 mm x 170 mm |
|-----------------------|----------------|
| 포장 단위                 | 1 개            |
| 순 중량                  | 0.284          |
| 총 무게                  | 0.303          |
| 구리 함랑(kg/개)           | 0.077          |
| 관세 번호                 | 85369095       |
| EAN                   | 4028177701526  |
| ETIM 9                | EC001531       |
| ECLASS 8.0            | 27370304       |

## 승인

| 승인 | ABS                         |
|----|-----------------------------|
|    | Lloyds Register of Shipping |
|    | UL + C-UL (listed)          |
| 설명 | 적합성 인증                      |
|    | 적합성 인증 UK                   |

© Rittal 2025