



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.910

OM 어댑터

상태: 2026. 1. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.910 - OM 어댑터 삽입식 배출관 포함



특징

주문 번호	SV 9340.910
재료	폴리아미드 UL 94-V0에 준하는 화재 방지 등급
색상	섀시: RAL 7035
제공 범위	3개의 주접점(1.5 ~ 4mm ²)용 커넥터 연결 옵션
정격 전류최대	25 A
정격 작동 전압	690V, 3~
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
서포트 레일-유형	서포트 프레임, TS 45D 1개, TS 45D-V 1개
극수	3극
Connector outlet	3개의 주접점(1.5 ~ 4mm ²)용 커넥터 연결 옵션
치수	폭: 45 mm 높이: 208 mm
원형 도체의 연결	1.5 - 4 mm ²
서포트 레일 개수/높이	2 / 10 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm

특징

서포트 프레임(폭(W) x 높이(H)) 45 mm x 170 mm

포장 단위 1 개

순 중량 0.201

총 무게 0.289

구리 함량(kg/개) 0.025

관세 번호 85369095

EAN 4028177555464

ETIM 9 EC001531

ETIM 8 EC001531

ECLASS 8.0 27370304

승인

승인 ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping

설명 적합성 인증
적합성 인증 UK