

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.910 OM 어댑터

상태: 2026. 7. 10 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.910 - OM 어댑터 삽입식 배출관 포함



## 특징

주문 번호	SV 9340.910
버전	삽입식 배출관 포함
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	새시: RAL 7035
제공 범위	3개의 주접점(1.5 ~ 4mm <sup>2</sup> )용 커넥터 연결 옵션
정격 전류최대	25 A
정격 작동 전압	690V, 3~
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
서포트 레일-유형	서포트 프레임, TS 45D 1개, TS 45D-V 1개
극수	3극
Connector outlet	3개의 주접점(1.5 ~ 4mm <sup>2</sup> )용 커넥터 연결 옵션
치수	폭: 45 mm 높이: 208 mm
원형 도체의 연결	1.5 - 4 mm <sup>2</sup>
서포트 레일 개수/높이	2 / 10 mm

## 특징

버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
서포트 프레임(폭(W) x 높이(H))	45 mm x 170 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.201 kg
총 무게	0.289 kg
구리 함량(kg/개)	0.025
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
제품 설명	SV OM adaptor, 25 A, 690 V, 3-pole, with plug-in cable outlet, WH: 45x208 mm, support frame, support rail TS 45D, TS 45D-V

## 승인

승인	ABS DNV Lloyds Register
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK