

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.930 OM 어댑터

상태: 2026. 6. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.930 - OM 어댑터 삽입식 배출관 포함



특징

| | |
|------------------|---|
| 주문 번호 | SV 9340.930 |
| 버전 | 삽입식 배출관 포함 |
| 재료 | 폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 |
| 색상 | 새시: RAL 7035 |
| 제공 범위 | 3개의 주접점(1.5 ~ 4mm ²)용 커넥터 연결 옵션 |
| 정격 전류최대 | 25 A |
| 정격 작동 전압 | 690V, 3~ |
| 중심 간격이 있는 바 시스템용 | 60 mm |
| 서포트 레일-유형 | 서포트 프레임, TS 55D 1개, TS 55D-V 1개 |
| 극수 | 3극 |
| Connector outlet | 3개의 주접점(1.5 ~ 4mm ²)용 커넥터 연결 옵션 |
| 치수 | 폭: 55 mm 높이: 208 mm |
| 원형 도체의 연결 | 1.5 - 4 mm ² |
| 서포트 레일 개수/높이 | 2 / 10 mm |

특징

| | |
|-----------------------|--|
| 버스바에 적합 | 높이: 5, 10 mm |
| 서포트 프레임(폭(W) x 높이(H)) | 55 mm x 170 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.3 kg |
| 총 무게 | 0.332 kg |
| 구리 함량(kg/개) | 0.025 |
| 관세 번호 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ETIM 8 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| 제품 설명 | SV OM adaptor, 25 A, 690 V, 3-pole, with plug-in cable outlet, WH: 55x208 mm, support frame, support rail TS 55D, TS 55D-V |

승인

| | |
|----|-------------------------------|
| 승인 | ABS DNV Lloyds Register |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK |