Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.930 OM 어댑터

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



SV 9340.930 - OM 어댑터 삽입식 배출관 포함



특징

주문 번호	SV 9340.930
재료	폴리아미드
	UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	섀시: RAL 7035
제공 범위	3개의 주접점(1.5 ~ 4mm²)용 커넥터 연결 옵션
정격 전류최대	25 A
정격 작동 전압	690V, 3~
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
서포트 레일-유형	서포트 프레임, TS 55D 1개, TS 55D-V 1개
극수 	3극
Connector outlet	3개의 주접점(1.5 ~ 4mm²)용 커넥터 연결 옵션
치수	폭: 55 mm
	높이: 208 mm
원형 도체의 연결	1.5 - 4 mm ²
서포트 레일 개수/높이	2 / 10 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm

© Rittal 2025 2

특징

서포트 프레임(폭(W) x 높이(H))	55 mm x 170 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.3
총 무게	0.332
구리 함랑(kg/개)	0.025
관세 번호	85369095
EAN	4028177555471
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

승인

승인	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3