## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.






# SV 9342.004 버스바 홀더 PLS

상태: 2025. 12. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SV 9342.004 - 버스바 홀더 PLS

PLS 특수 버스바 시스템 800A/1600A용, 3핀 및 4핀, 상부 장착 가능



#### 특징

 주문 번호	SV 9342.004
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
정격 작동 전압	1000 V, 3~
전기 사양 UL(SCCR)	65 kA - 480 V, 홀더 간격 250 mm, 버스 바 PLS 1600, 회로 차단기 최대 1200A, DIVQ/7
품목 번호 관련 참고 사항:	UL 애플리케이션을 위해 바닥 트레이의 사용이 필요합니다 AC 애플리케이션과 결합한 경우에만 UL 승인 유효
버스바 홀더-버전	PLS 1600 PLUS
극수	4극
버스바에 적합	PLS 1600
적합한 품목 번호	3516.000
	3527.000
	3528.010
	3529.000

© Rittal 2025

## 특징

내부 고정을 통해	예
버스바의 중심 간격	60 mm
인증	UL
포장 단위	4 개
순 중량	2.2
총 무게	2.321
관세 번호	85469010
EAN	4028177536760
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

## 승인

승인	ABS Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK

© Rittal 2025