


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.220

## 연결 어댑터

상태: 2026. 5. 12 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.220 - 연결 어댑터

60mm의 중심 간격이 있는 버스바 시스템용.

## 특징

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 주문 번호                        | SV 9342.220   |
| 재료                           | 커버: ABS<br>천공 섹션: 폴리아미드<br>UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급  |
| 색상                           | RAL 7035  |
| 정격 전류최대                      | 125 A   |
| 정격 작동 전압                     | 690V, 3~  |
| 케이블 출력부                      | 상단/하단   |
| 중심 간격이 있는 바 시스템용             | 60 mm   |
| 참고 사항                        | 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.<br>AC 애플리케이션과 결합한 경우에만 UL 승인 유효<br>DC 애플리케이션에서 정격 작동 전압은 버스바 홀더<br>9340.050/9341.050/9342.050에서 버스바 정렬과 관련됩니다 |
| 극수                           | 3극  |
| 치수                           | 폭: 55 mm<br>높이: 210 mm  |
| 원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극 세 와이어 | 10 - 25 mm <sup>2</sup>   |
| 원형 도체의 연결, 멀티 와이어            | 16 - 35 mm <sup>2</sup>   |
| 버스바에 적합                      | 높이: 5, 10 mm  |
| 적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)       | 10 x 7.8 mm   |

## 특징

---

|             |   |
|-------------|---|
| 적합한 바 두께    | 25 mm   |
| 포장 단위       | 1 개   |
| 순 중량        | 0.417 kg  |
| 총 무게        | 0.42 kg   |
| 구리 함량(kg/개) | 0.052   |
| 관세 번호       | 85369010  |
| ETIM 9      | EC001531  |
| ECLASS 8.0  | 27370304  |
| 제품 설명       | SV Connection adaptor, 125 A, 690 V, 3-pole, cable outlet top/<br>bottom, round conductor connection 10-35 mm <sup>2</sup> , clamping area<br>WH: 10x7,8 mm |

## 승인

---

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 승인 | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register |
| 설명 | 적합성 인증 UK                     |