

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.224

연결 어댑터

상태: 2026. 5. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.224 - 연결 어댑터

60mm의 중심 간격이 있는 버스바 시스템용.

특징

| | |
|---------------------------------|---|
| 주문 번호 | SV 9342.224 |
| 재료 | 커버: ABS 천공 섹션: 폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 정격 전류최대 | 125 A |
| 정격 작동 전압 | 690V, 4~ |
| 전기 사양 UL(SCCR) | 50kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 125A, JDDZ/7 65kA - 480V, 회로 차단기 최대 125A, DIVQ/7 65kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 400A, JDDZ/7 |
| 케이블 출력부 | 상단/하단 |
| 중심 간격이 있는 바 시스템용 | 60 mm |
| 참고 사항 | 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음. AC 애플리케이션과 결합한 경우에만 UL 승인 유효 DC 애플리케이션에서 정격 작동 전압은 버스바 홀더 9340.050/9341.050/9342.050에서 버스바 정렬과 관련됩니다 |
| 극수 | 4극 |
| 치수 | 폭: 75 mm 높이: 270 mm |
| 원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극 세 와이어 | 10 - 25 mm ² |

특징

| | |
|------------------------|---|
| 원형 도체의 연결, 멀티 와이어 | 16 - 35 mm ² |
| 버스바에 적합 | 높이: 5, 10 mm |
| 적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이) | 10 x 7.8 mm |
| 인증 | UL |
| 적합한 바 두께 | 25 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.199 kg |
| 총 무게 | 0.632 kg |
| 구리 함량(kg/개) | 0.07 |
| 관세 번호 | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| 제품 설명 | SV Connection adaptor, 125 A, 690 V, 4-pole, cable outlet top/ bottom, round conductor connection 10-35 mm ² , clamping area WH: 10x7,8 mm |

승인

| | |
|----|---|
| 승인 | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK |