

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.314

연결 어댑터 추가 부품 키트

상태: 2026. 7. 3 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.314 - 연결 어댑터 추가 부품 키트 4극 조립용

4극 설치용 3극 연결 어댑터(SV 9342.310/9342.320)의 보강을 위한 1극 추가 모듈.

특징

주문 번호	SV 9342.314
제품 설명	4극 설치용 3극 연결 어댑터의 보강을 위한 1극 추가 모듈.
재료	커버: ABS 천공 섹션: 폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
정격 전류최대	800 A
정격 작동 전압	690V, 1~
참고 사항	제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음. AC 애플리케이션과 결합한 경우에만 UL 승인 유효
전기 사양 UL(SCCR)	65kA - 480V, 회로 차단기 최대 600A, DIVQ/7 65kA - 600V, 퓨즈 등급 L 최대 800A, JDDZ/7
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
극수	1극
적합한 품목 번호	9342.310
치수	폭: 50 mm 높이: 270 mm
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극 세 와이어	95 - 185 mm ²
원형 도체의 연결, 멀티 와이어	95 - 300 mm ²
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm

특징

적층 구리바용 클램핑 공간, 바 두께 5mm(폭 x 높이)	33 x 26 mm
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)	33 x 21 mm
적층 구리바용 클램핑 공간, 바 두께 10mm(폭 x 높이)	33 x 21 mm
적합한 바 두께	185 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.8 kg
총 무게	0.88 kg
구리 함량(kg/개)	0.096
관세 번호	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
제품 설명	SV Connection adaptor, 800 A, 690 V, 1-pole, expansion set, for SV 9342310 (configuration 4-pole), round conductor connection 95-120 mm ² , clamping area WH: 33x21/26 mm

승인

승인	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK