

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.324

연결 어댑터 추가 부품 키트

상태: 2026. 2. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.324 - 연결 어댑터 추가 부품 키트 4극 조립용

4극 설치용 3극 연결 어댑터(SV 9342.310/9342.320)의 보강을 위한 1극 추가 모듈.

특징

주문 번호	SV 9342.324
제품 설명	4극 설치용 3극 연결 어댑터의 보강을 위한 1극 추가 모듈.
재료	커버: ABS 천공 섹션: 폴리아미드 UL 94-V0에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
정격 전류최대	1,600 A
정격 작동 전압	690V, 1~
전기 사양 UL(SCCR)	65kA - 480V, 회로 차단기 최대 1200A, DIVQ/7 65kA - 600V, 퓨즈 등급 L 최대 1600A, JDDZ/7
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
참고 사항	제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음. AC 애플리케이션과 결합한 경우에만 UL 승인 유효
극수	1극
적합한 품목 번호	9342.320
치수	폭: 85 mm 높이: 270 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
적층 구리바용 클램핑 공간, 바 두께 5mm(폭 x 높이)	65 x 27 mm
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)	65 x 22 mm

특징

적층 구리바용 클램핑 공간, 바 두께 65 x 22 mm
10mm(폭 x 높이)

포장 단위 1 개

순 중량 0.199

총 무게 1.271

구리 함량(kg/개) 0.136

관세 번호 85369010

EAN 4028177536876

ETIM 9 EC001531

ECLASS 8.0 27370304

승인

승인 ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

설명 적합성 인증
 적합성 인증 UK