

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.400 CB 장치 어댑터

상태: 2026. 7. 3 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.400 - CB 장치 어댑터 3극

회로 차단기의 간단한 범용 조립을 위한 회로 차단기 장치 어댑터.

## 특징

주문 번호	SV 9342.400
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
정격 전류최대	100 A
정격 작동 전압	690V, 3~
참고 사항	케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
전기 사양 UL(SCCR)	65kA - 480V, 수동 모터 컨트롤러 최대 100 A, NLRV/7
케이블 출력부	상부
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
극수	3극
치수	폭: 72 mm 높이: 210 mm
원형 도체의 연결	10 - 35 mm <sup>2</sup>
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)	10 x 7.8 mm

## 특징

---

제조사(모델)에 적합	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)
인증	UL
포장 단위	1 개
순 중량	0.57 kg
총 무게	0.576 kg
구리 함량(kg/개)	0.114
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
제품 설명	SV Circuit-breaker component adaptor, 100 A, 690 V, 3-pole, cable outlet top, round conductor connection 10-35 mm <sup>2</sup> , clamping area WH: 10x7,8 mm

## 승인

---

승인	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK