

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.500 CB 장치 어댑터

상태: 2026. 6. 4 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.500 - CB 장치 어댑터 3극

회로 차단기의 간단한 범용 조립을 위한 회로 차단기 장치 어댑터.

## 특징

주문 번호	SV 9342.500
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
제공 범위	터미널 커버 슬롯 너트
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
정격 전류최대	160 A
정격 작동 전압	690V, 3~
케이블 출력부	상부
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
참고 사항	케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
극수	3극
치수	폭: 90 mm 높이: 215 mm
원형 도체의 연결	35 - 120 mm <sup>2</sup>
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)	18.5 x 15.5 mm

## 특징

---

제조사(모델)에 적합	ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, BZM B1) GE (FD160) Legrand (DPX 125, DPX 160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11) Terasaki (E125, S125)
포장 단위	1 개
순 중량	0.799 kg
총 무게	0.804 kg
구리 함량(kg/개)	0.202
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
제품 설명	SV Circuit-breaker component adaptor, 160 A, 690 V, 3-pole, cable outlet top, round conductor connection 35-120 mm <sup>2</sup> , clamping area WH: 18,5x15,5 mm

## 승인

---

승인	ABS DNV Lloyds Register
----	-------------------------------

---

# 승인

---

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK