# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9342.550 CB 장치 어댑터

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SV 9342.550 - CB 장치 어댑터 3극

회로 차단기의 간단한 범용 조립을 위한 회로 차단기 장치 어댑터.

#### 특징

주문 번호	SV 9342.550
재료	폴리아미드
	UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
제공 범위	터미널 커버
	슬롯 너트
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
정격 전류최대	125 A
정격 작동 전압	690V, 3~
전기 사양 UL(SCCR)	65kA - 480V, 회로 차단기 최대 125A, DIVQ/7
케이블 출력부	하부
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
참고 사항	케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프
	제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
극수	3큭
치수	폭: 90 mm
	높이: 225 mm
원형 도체의 연결	35 - 120 mm²
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm

© Rittal 2025 2

# 특징

제조사(모델)에 적합	ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
	Allen Bradley (140-CMN)
	Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
	GE (FD160)
	OEZ (BC160N)
	Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
	Schrack (MC1)
	Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
	Terasaki (E125, S125)
포장 단위	1 개
순 중량	0.819
총 무게	0.847
구리 함랑(kg/개)	0.202
관세 번호	85369095
EAN	4028177525665
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## 승인

승인	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3