

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.550 CB 장치 어댑터

상태: 2026. 5. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.550 - CB 장치 어댑터 3극

회로 차단기의 간단한 범용 조립을 위한 회로 차단기 장치 어댑터.

특징

주문 번호	SV 9342.550
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
제공 범위	터미널 커버 슬롯 너트
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
정격 전류최대	125 A
정격 작동 전압	690V, 3~
전기 사양 UL(SCCR)	65kA - 480V, 회로 차단기 최대 125A, DIVQ/7
케이블 출력부	하부
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
참고 사항	케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
극수	3극
치수	폭: 90 mm 높이: 225 mm
원형 도체의 연결	35 - 120 mm ²
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)	18.5 x 15.5 mm

특징

제조사(모델)에 적합	ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1) GE (FD160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51) Terasaki (E125, S125)
인증	UL
포장 단위	1 개
순 중량	0.819 kg
총 무게	0.847 kg
구리 함량(kg/개)	0.202
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
제품 설명	SV Circuit-breaker component adaptor, 125 A, 690 V, 3-pole, cable outlet bottom, round conductor connection 35-120 mm ² , clamping area WH: 18,5x15,5 mm

승인

승인	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
----	---

승인

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK