


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.020

NH 퓨즈-스위치 단로기

상태: 2026. 6. 30 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.020 - NH 퓨즈-스위치 단로기 전자식 퓨즈 모니터링 포함

특징

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| 주문 번호 | SV 9344.020 |
| 버전 | 마운팅 플레이트 설치용 |
| 재료 | 폴리아미드 UL 94에 준하는 화재 방지 등급 접점 레일: 전기 구리, 은도금 |
| 색상 | 새시: RAL 7035 커버: RAL 7035/7001 |
| 적층 구리바용 클램핑 공간 | 클램핑 공간 폭: 13 mm 클램핑 공간 높이: 13 mm |
| for mounting plate assembly | 예 |
| 케이블 출력부 | 상단/하단 |
| 연결 타입, 전기의 | 프레임 터미널 |
| 최대 정격 작동 전류 | 160 A |
| 정격 작동 전압 | 400V ~ 690V, 3~ |
| 적합한 NH-사이즈 | 00 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크) |
| 치수 | 폭: 106 mm 높이: 194 mm |
| 원형 도체의 연결 | 4 - 95 mm ² |

특징

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 극수 | 3극 |
| 전자식 퓨즈 모니터링 포함 | 예 |
| 원형 도체 단면적 | 4 - 95 mm ² |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.82 kg |
| 총 무게 | 0.837 kg |
| 구리 함량(kg/개) | 0.15 |
| 관세 번호 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| 제품 설명 | SV NH fuse-switch disconnecter, size 00, 160 A, 400-690 V, 3-pole, box terminal, with electronic fuse monitoring, for mounting plate assembly |

승인

| | |
|----|---------------------|
| 승인 | CQC-CCC |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK |