

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.100

## NH 퓨즈-스위치 단로기

상태: 2026. 4. 27 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.100 - NH 퓨즈-스위치 단로기

## 특징

주문 번호	SV 9344.100
버전	마운팅 플레이트 설치용
재료	폴리아미드 UL 94에 준하는 화재 방지 등급 접점 레일: 전기 구리, 은도금
색상	새시: RAL 7035 커버: RAL 7035/7001
적층 구리바용 클램핑 공간	클램핑 공간 폭: 20 mm 클램핑 공간 높이: 3 mm
참고 사항	50 ~ 150mm <sup>2</sup> 부채꼴 도체의 연결.
for mounting plate assembly	예
케이블 출력부	상단/하단
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
최대 정격 작동 전류	250 A
정격 작동 전압	690V, 3~
적합한 NH-사이즈	1
참고 사항	제시된 기술 자료가 UR 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음 UR에 따른 사용은 "특수 목적 퓨즈"와 연결해서만 가능
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
치수	폭: 184 mm 높이: 298 mm

## 특징

원형 도체의 연결	35 - 150 mm <sup>2</sup>
적층 구리바용 클램핑 공간	14 mm
극수	3극
원형 도체 단면적	35 - 150 mm <sup>2</sup>
포장 단위	1 개
순 중량	2.278 kg
총 무게	2.28 kg
구리 함량(kg/개)	0.3
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
제품 설명	SV NH fuse-switch disconnecter, size 1, 250 A, 690 V, 3-pole, box terminal, for mounting plate assembly

## 승인

승인	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK