

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.310

## NH 퓨즈-스위치 단로기

상태: 2026. 5. 13 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.310 - NH 퓨즈-스위치 단로기

## 특징

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 주문 번호                       | SV 9344.310  |
| 버전                          | 마운팅 플레이트 설치용   |
| 재료                          | 폴리아미드<br>UL 94에 준하는 화재 방지 등급<br>접점 레일: 전기 구리, 은도금                |
| 색상                          | 새시: RAL 7035<br>커버: RAL 7035/7001                                |
| 적층 구리바용 클램핑 공간              | 클램핑 공간 폭: 50 mm<br>클램핑 공간 높이: 10 mm                              |
| for mounting plate assembly | 예  |
| 케이블 출력부                     | 상단/하단  |
| 연결 타입, 전기의                  | 스크류 M10  |
| 최대 정격 작동 전류                 | 630 A  |
| 정격 작동 전압                    | 690V, 3~   |
| 적합한 NH-사이즈                  | 3  |
| 참고 사항                       | 제시된 기술 자료가 UR 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음 UR에 따른 사용은 "특수 목적 퓨즈"와 연결해서만 가능 |
| Test specification          | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)                    |
| 치수                          | 폭: 250 mm<br>높이: 298 mm  |
| 원형 도체의 연결                   | 10 - 300 mm <sup>2</sup>   |

## 특징

|             |  |
|-------------|--|
| 극수          | 3극   |
| 원형 도체 단면적   | 10 - 300 mm <sup>2</sup>   |
| 포장 단위       | 1 개  |
| 순 중량        | 3.6 kg   |
| 총 무게        | 3.8 kg   |
| 구리 함량(kg/개) | 1.06   |
| 관세 번호       | 85369095   |
| ETIM 9      | EC000249   |
| ECLASS 8.0  | 27371401   |
| 제품 설명       | SV NH fuse-switch disconnector, size 3, 630 A, 690 V, 3-pole, screw M10, for mounting plate assembly |

## 승인

|    |   |
|----|---|
| 승인 | C-UR<br>CQC-CCC<br>UR + C-UR (recognized) |
| 설명 | 적합성 인증<br>적합성 인증 UK                       |