

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.610

단자함

상태: 2026. 5. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.610 - 단자함 NH 퓨즈-스위치 단로기 용

나사 연결부가 있는 크기 1 - 3 NH 분리기용, 원형 도체 및 부채꼴형 도체 직접 연결용



특징

주문 번호	SV 9344.610
제품 설명	원형 도체 및 부채꼴 도체를 적층 구리바와 직접 연결하기 위한 용도 스크루 단자가 있는 NH 퓨즈-스위치 단로기에 적합.
재료	주조 황동
표면 처리	니켈도금
적층 구리바용 클램핑 공간	클램핑 공간 폭: 20 mm 클램핑 공간 높이: 14 mm
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
적합한 조립 사이즈	1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SELECTOR_CONDUCTOR	50 - 150 mm ²
원형 도체의 연결	35 - 150 mm ²
원형 도체 단면적	35 - 150 mm ²
포장 단위	3 개
순 중량	0.171 kg

특징

총 무게	0.175 kg
관세 번호	73182900
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
제품 설명	SV Box terminal, for NH fuse-switch disconnecter, size 1 (with screw terminal), round conductor connection 35-150 mm ² , clamping area WH: 20x14 mm