

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.005

퓨즈 홀더

상태: 2026. 5. 29 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.005 - 퓨즈 홀더 31A ~ 60A

최대 60A의 3극 퓨즈 홀더, 장치 서포트 레일에 간단한 조립 또는 버스바에 OM 장치 어댑터를 이용한 간단한 조립.

특징

주문 번호	SV 9345.005
버전	등급 CC 퓨즈 유형용
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
원형 도체용 연결부	AWG 8 ~ 18
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
퓨즈 유형(등급)	CC
최대 정격 작동 전류	30 A
정격 작동 전압	600V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
참고 사항	DIN EN 60 715에 준한 35mm 후크식 장착 서포트 레일(높이 7.5/15mm)이나 RiLine 장치 어댑터 조합(OM-어댑터/-홀더)에 스냅 온 장착에 적합
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
품목 번호 관련 참고 사항:	IEC 60 269-2/-4/-6에 따른 10 x 38mm 퓨즈 고정에 적합하지 않음
치수	폭: 54 mm 높이: 81 mm

특징

원형 도체의 연결	0.75 - 25 mm ²
안전장치에 적합	직경: 10 mm 길이: 38 mm
신호등을 위한 전압 범위	110 - 600 V
전기 사양 UL(SCCR)	200kA - 600V, 퓨즈 등급 CC 최대 30A, JDDZ/7
극수	3극
원형 도체 단면적	0.75 - 25 mm ²
포장 단위	4 개
순 중량	0.4 kg
총 무게	0.634 kg
구리 함량(kg/개)	0.018
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
제품 설명	SV Fuseholder, Class CC, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK