

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



SV 9345.015

퓨즈 홀더

상태: 2026. 1. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.015 - 퓨즈 홀더 31A ~ 60A

최대 60A의 3극 퓨즈 홀더, 장치 서포트 레일에 간단한 조립 또는 버스바에 OM 장치 어댑터를 이용한 간단한 조립.

특징

| | |
|--------------------|---|
| 주문 번호 | SV 9345.015 |
| 버전 | J class Fuse용 |
| 재료 | 폴리아미드 UL 94-V0에 준하는 화재 방지 등급 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 원형 도체용 연결부 | AWG 1 ~ 18 |
| 퓨즈 유형(등급) | J |
| 최대 정격 작동 전류 | 30 A |
| 정격 작동 전압 | 600V, 3~ |
| Fuse standard | UL 248-8 |
| 참고 사항 | DIN EN 60 715에 준한 35mm 후크식 장착 서포트 레일(높이 7.5/15mm)이나 RiLine 장치 어댑터 조합(OM-어댑터/-홀더)에 스냅 온 장착에 적합 |
| Test specification | UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8 |
| 치수 | 폭: 108 mm 높이: 115 mm |
| 원형 도체의 연결 | 1.5 - 50 mm ² |

특징

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 안전장치에 적합 | 직경: 21 mm 길이: 57 mm |
| 신호등을 위한 전압 범위 | 110 - 600 V |
| 전기 사양 UL(SCCR) | 200kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 30A, JDDZ/7 |
| 극수 | 3극 |
| Round conductor cross-section | 1.5 - 50 mm ² |
| 포장 단위 | 2 개 |
| 순 중량 | 0.84 |
| 총 무게 | 0.966 |
| 구리 함량(kg/개) | 0.072 |
| 관세 번호 | 85369095 |
| EAN | 4028177805392 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

승인

| | |
|----|---------------------|
| 승인 | UL + C-UL (listed) |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK |